


# VBRS4.4-2WKC4T-0.6/0.6/TEL

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y con cable, conector macho M12 x 1 - 2 x conectores hembra M12 x 1




|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                          | VBRS4.4-2WKC4T-0.6/0.6/TEL                                                     |
| N.º de ID                                     | 6629992                                                                        |
| distribuidor E/S                              | Distribuidor en Y, 2 -puerto                                                   |
| Conector A                                    | Conectores, M12 × 1, Recto                                                     |
| Número de polos                               | 4                                                                              |
| Contactos                                     | Metal, CuZn, Dorado                                                            |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                                                           |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                                                           |
| Tuerca y tornillo de unión                    | Latón, CuZn, Niquelado                                                         |
| Par de apriete                                | 0.8 ... 1 Nm<br>(Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta) |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                   |
| Grado de suciedad                             | 3                                                                              |
| Grado de protección                           | IP67, Solo en el estado atornillado                                            |
| Conector B                                    | 2 conectores hembra, M12 × 1, Acodado                                          |
| Número de polos                               | 3                                                                              |
| Contactos                                     | Metal, CuZn, Dorado                                                            |
| Soporte del contacto                          | Plástico, TPU, Negro                                                           |
| Empuñadura                                    | Plástico, TPU, Negro                                                           |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado                                                         |
| Junta                                         | Plástico, FPM/FKM                                                              |
| Par de apriete                                | 0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)    |
| Vida útil de funcionamiento mecánico          | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                   |
| Grado de suciedad                             | 3                                                                              |
| Grado de protección                           | IP67, Solo cuando está atornillado                                             |
| Diámetro del cable:                           | Ø 4.7 mm ±0.20                                                                 |

## Características







- Material del revestimiento: PVC
- Color de la funda: negro
- Resistencia a químicos y aceite
- Pirorretardante
- Resistencia al ácido y al álcalis
- Resistente a la hidrólisis y los microbios
- Libre de LABS
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67
- 4/3 pines
- Longitud del cable: 0,6/0,6 metros

## Sección transversal del cable



## Asignación de contactos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Longitud del cable                  | 0.6 m, 0.6 m  |
| Funda del cable                     | PVC, Negro    |
| Aislamiento del conductor           | PVC           |
| Sección transversal de núcleo       | 3 x 0.34 mm²  |
| Hilo trenzado, arreglo              | 42 x 0.1 mm   |
| Colores del conductor               | BN, BU, BK    |
| Propiedades eléctricas a +20 °C     |               |
| Voltaje nominal                     | 250 V         |
| Tensión de prueba:                  | 2000 V        |
| Corriente                           | 4 A           |
| Resistencia de aislamiento          | > 30.5 MΩ/km  |
| Resistencia de paso                 | máx. 57 Ω/km  |
| Propiedades químicas y mecánicas    |               |
| Radio de flexión (instalación fija) | ≥ 5 x Ø       |
| Radio de flexión (uso flexible)     | ≥ 10 x Ø      |
| Temperatura ambiente (fijo)         | -40...+105 °C |
| Temperatura ambiente (movido)       | 0...+80 °C    |



TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL 6936206

Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y piroretardante

