



# CKM19-19-5/TXL

## Cable de alimentación para caja de conexiones pasiva múltiple, TPU – Cable de conexión




|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                   | CKM19-19-5/TXL                                                                               |
| N.º de ID                              | 6631132                                                                                      |
| Conector A                             | Conector hembra, M23 × 1, Recto                                                              |
| Número de polos                        | 19                                                                                           |
| Contactos                              | Latón, CuZn, Dorado                                                                          |
| Soporte del contacto                   | Plástico, TPU, Gris                                                                          |
| Empuñadura                             | Plástico, TPU, Negro                                                                         |
| Tuerca y tornillo de unión             | Latón, CuZn, Niquelado                                                                       |
| Junta                                  | Plástico, FPM/FKM                                                                            |
| Vida útil de funcionamiento mecánico   | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                                 |
| Grado de suciedad                      | 3                                                                                            |
| Grado de protección                    | IP67, Solo en el estado atornillado                                                          |
| <b>Cable</b>                           |                                                                                              |
| Diámetro del cable:                    | Ø 8.9 mm ±0.30                                                                               |
| Longitud del cable                     | 5 m                                                                                          |
| Funda del cable                        | TPU, Negro                                                                                   |
| Aislamiento del conductor              | PP                                                                                           |
| Sección transversal de núcleo          | 16 x 0.32 mm²                                                                                |
| Hilo trenzado, arreglo                 | 19 x 0.23 mm                                                                                 |
| Sección transversal de núcleo          | 3x 0.82 mm²                                                                                  |
| Composición hilos conductores          | 19 x0.15 mm                                                                                  |
| Colores del conductor                  | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |
| <b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b> |                                                                                              |
| Voltaje nominal                        | 150 V                                                                                        |
| Corriente                              | 2 A                                                                                          |

### Características



- Conector hembra M23, recto, 19 polos
- Material de la funda: TPU
- Color de la funda: negro
- Pirorretardante según FT1
- Sin halógenos, silicona y PVC
- Especialmente resistente a la abrasión
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 5.0 metros

### Asignación de contactos



### Principio de Funcionamiento

Corriente nominal 9 A (pines 6, 12, 19)  
Corriente nominal 2 A (rest)

**Propiedades químicas y mecánicas**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Radio de flexión (instalación fija) | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Radio de flexión (uso flexible)     | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Temperatura ambiente (fijo)         | -40...+80 °C                 |