


6GK1901-1BB10-2AA0

accesorios para los sistemas de bus de campo – conector confeccionable



Características



- Conector macho RJ45
- Para aplicaciones de Ethernet, CAT5
- Con opciones de protección
- Carcasa de metal
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección IP20
- conexión rápida para borne cortante
- 4 polos

Asignación de contactos



- 1 = TX +
- 2 = TX -
- 3 = RX +
- 4 = n.c.
- 5 = n.c.
- 6 = RX -
- 7 = n.c.
- 8 = n.c.

Título esquema de conexiones



- 1 = VE (TX +)
- 2 = OG (TX -)
- 3 = WH (RX +)
- 4 = n.c.
- 5 = n.c.
- 6 = BU (RX -)
- 7 = n.c.
- 8 = n.c.

Tipo	6GK1901-1BB10-2AA0
N.º de ID	6780031
Conector A	Macho, RJ45, Recto
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico
Empuñadura	Metal
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Grado de protección	IP20, (insertado)
Protocolo de red	Ethernet
Blindado	sí
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	2 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-40...+80 °C