


6GK1500-0FC10

Conector Sub-D


Conector macho, recto



Características


- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Hasta 12 Mbps
- Resistencia terminal conmutable
- Salida del cable en 180°
- Con opciones de protección
- Carcasa plástica
- conexión rápida para borne cortante
- 9 polos
- diámetro del cable 6,0 ... 8,0 mm
- homologación UL
- apto para utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas de la zona 2

Asignación de contactos



Título esquema de conexiones

Configuración de pines



Tipo	6GK1500-0FC10
N.º de ID	6780088
Conector A	Macho, DB9, Recto
Número de polos	9
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Blanco
Empuñadura	Plástico, Gris
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Grado de suciedad	1
Grado de protección	IP20
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Blindado	no
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	24 V
Corriente	2 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-25...+60 °C
Aprobaciones	UL CE