


fuelle de alimentaci3n conmutada compacta en IP67
tensi3n de salida 24 VCC - corriente de salida 2 A
PSU67-11-2420/M



Tipo	PSU67-11-2420/M
N.º de ID	6884140

tensi3n nominal	fuelle de alimentaci3n con rango de tensi3n amplia-
Voltaje de funcionamiento	100...240VCA
Frecuencia	50...60 Hz
Voltaje de funcionamiento U _a	100...300 VCC
Seguridad externa	B10A, C10A
Compensaci3n fallo de la red	U _i : 100...240 VCA : 50ms

Tensi3n nominal de salida	24 V
Corriente nominal	2 A

Seguro contra sobrecargas	105...130 %
Modo en paralelo	no
Onda	240 mV
Comportamiento en caso de cortocircuito	limitaci3n de corriente

Homologaci3n	En conformidad con las normas CE Certificaci3n UL En conformidad con las normas RoHS IEC60950-1/EN61010-1/UL60950-1/UL508 (seguri-
	dad el3ctrica) EN 61000-6-2 (resistencia a interferencias) EN 61000-6-3 (interferencia emitida) EN 61000-3-2 (arm3nicas)

Operatividad	Verde
--------------	-------

- amplio rango de temperatura
- indicador de estado con LED

Asignaci3n de las entradas 7/8"



1	n.c.	(AC)
2	BN	(AC)
3	BU	(AC)

Ocupaci3n de las salidas 7/8"



1	BN	(+24 VDC)
2	WH	(+24 VDC)
3	BU	(0 VDC)
4	BK	(0 VDC)

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25...+60 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Reducción	2 %/K desde 50 °C
Medidas	85 x 172 x 35 mm
Peso	833 g
Material de la cubierta	Poliamida reforzada con fibra de vidrio, PA66-GF25
Conexión eléctrica	Conectores
MTTF	87 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C