



6ES7972-0BA12-0XA0

Conector cableable en campo – Conector Sub-D Conector macho, acodado

Características

- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Hasta 12 Mbps
- Resistencia terminal conmutable
- Salida del cable en 90°
- Con opciones de protección
- Carcasa plástica
- conexión atornillada y a presión
- 9 polos
- diámetro del cable 6,0 ... 8,0 mm
- homologación UL
- Apto para utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas de la zona 2

Asignación de contactos



Tipo	6ES7972-0BA12-0XA0
N.º de ID	6890934
Conector A	Macho, DB9, Acodado
Número de polos	9
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Blanco
Empuñadura	Plástico, Gris
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Grado de suciedad	1
Grado de protección	IP20
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Blindado	sí
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	24 V
Corriente	2 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+60 °C
Aprobaciones	UL CE