


# Conector cableable en campo

## Conector macho, recto

### BS23171-8.5



- Con contactos engastables (los contactos no están incluidos en la entrega; estos se pueden solicitar con el número 6900275; contactos para PE 6900276)
- 7 polos

Tipo	BS23171-8.5
N.º de ID	6900273
<b>Conector A</b>	
Conector A	Macho, M23 × 1, Recto
Número de polos	7
Soporte del contacto	Plástico, PA
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado
Modo de conexión	Conexión de crimpado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
Resistencia de aislamiento	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
En reposo	-40...+85°C

## Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
BS23-0002	6900276	Contacto de engarzado macho (principal, como PE) para conectores M23 macho BS23171-8.5 (6900273) y BS23271-8.5 (6900274); sección transversal de la conexión: 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	
BS23-0001	6900275	Contacto de engarzado macho (no principal) para conectores M23 macho BS23171-8.5 (6900273) y BS23271-8.5 (6900274); sección transversal de la conexión: 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	