


# Accesorios

## Kit de activación (puck)

### BTS-DSU35-EU2



- Posición final sin activar
- 2 teclas
- Para accionamientos con rotación izquierda y derecha
- Indicación óptica de giro a 90 °
- Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Altura del eje de conexión (extensión del eje): 20 mm (30 mm)/Ø: máx. 30 mm
- Diámetro máximo del anillo deslizante: 34 mm

#### descripción general

Los sensores duales están fabricados especialmente para controlar la posición de accionadores giratorios y combinan la fiabilidad de la detección inductiva sin contacto con la flexibilidad de carcasas modulares. Una amplia gama de accesorios prácticos garantiza la adaptación óptima a su equipo.

Tipo	BTS-DSU35-EU2
N.º de ID	6900455
Diseño	Accesorios para sensor dual, Ni4-DSU35...
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado duro
Par de apriete	≤ 1.5 Nm
Incluido en el equipamiento	2 tornillos de cabeza hexagonal, M5 × 12, 2 arandelas de seguridad D5, 1 tornillo avellanado M6 × 25

