



Conector cableable en campo
Conector macho M12 × 1, recto
BSA8141-0



- conexión de tornillo
- tuerca acoplada en metal
- contactos chapados en oro por galvanización
- Codificación A
- 4 polos
- rosca PG7
- apertura para paso de los cables 4.0 ... 6.0 mm

Configuración de pines



Tipo	BSA8141-0
N.º de ID	6901001
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado
Rosca interna	PG7
Diámetro exterior del cable	4...6 mmmm
Sección del conductor/Capacidad de sujeción	máx. 0.75 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250V
Corriente	4AA
Resistencia de aislamiento	≥ 10⁶ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+85°C