


HA5141-0

Conector cableable en campo

Conector hembra, M8 × 1/Ø 8 mm, recto




Características



- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- conexión rápida para borne cortante
- 4-polig
- apertura para paso de los cables 2.5 ... 5.1 mm

Asignación de contactos



Tipo	HA5141-0
N.º de ID	6905405
Conector A	Conector hembra, M8 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta para rosca	plástico, FPM/FKM
Diámetro exterior del cable	2.5...5.1 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.34 mm ²
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	32 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-5...+50 °C