


FW-MRKPM0416-P-S-0608

Conector cableable en campo – Alimentación de 7/8"

Conector hembra de 7/8", recto



Tipo	FW-MRKPM0416-P-S-0608
N.º de ID	6914504
Comentario sobre el producto	Antigua denominación: B4141-0/9
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Aluminio, Al, Anodizado
Junta	Plástico, NBR
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.34...1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+90 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+90 °C

Características



- Conexión de terminal roscada
- 4 polos
- Rosca métrica PG9
- Pasacables de 6,0...8,0 mm

Asignación de contactos

