FW-MRKPM0416-P-S-0810
Conector cableable en campo – Alimentación de 7/8"
Conector hembra de 7/8", recto



Características

- Conexión de terminal roscada
- 4 polos
- Rosca PG11
- Pasacables de 8…10mm

Asignación de contactos



Tipo	FW-MRKPM0416-P-S-0810
N.º de ID	6914512
Comentario sobre el producto	Antigua denominación: B4141-0/11
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Aluminio, Al, Anodizado
Junta	Plástico, NBR
Rosca interna	PG11
Diámetro exterior del cable	8…10 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.34…1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+90 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40…+90 °C

FW-MRKPM0416-P-S-0810