


BK4140-0/9

Accesorios para los sistemas de bus de campo Conector hembra de 7/8", recto




Características



- Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS-PA y FOUNDATION
- Terminal de abrazadera ajustable
- Tuerca de acoplamiento de aluminio anodizado
- 4 polos
- Rosca métrica PG9
- Pasacables de 6,0...8,0 mm

Asignación de contactos



Título esquema de conexiones

Conexión PROFIBUS-PA / Conexión FOUNDATION™ field



Título esquema de conexiones 3

Fuente de alimentación



Tipo	BK4140-0/9
N.º de ID	6914551
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Aluminio, Al, Anodizado
Junta	Plástico, NBR
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...1 mm ²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Protocolo de red	Bus de campo FOUNDATION PROFIBUS-PA
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-40...+90 °C
En movimiento	-40...+90 °C

Nota

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
