


CMB8251-0

Conector cableable en campo

Conector hembra M12 × 1, acodado



Tipo	CMB8251-0
N.º de ID	6930215
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Acodado, co- dificación C
Número de polos	5
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, ni- quelado, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni- quelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capaci- dad de sujeción	0.14...0.75 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁶ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características



- Carcasa de metal
- Con opciones de protección
- Anillo de blindaje
- Con anillo roscado fundido
- conexión atornillada y a presión
- Codificación A
- 5 polos
- Apertura para paso de los cables 4 ... 6 mm
- Sección transversal del conductor 0,14 ... 0,75 mm²

Asignación de contactos

