


YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

Sistema de distribución de 2 puertos – Distribuidor en Y con LED, conector macho M12 x 1 - 2 conectores hembra M8 x 1





Características



- Conector macho M12, 4 polos
- Conector hembra M8, 3 polos
- 1 LED verde, estado de servicio
- 2 LED amarillos, estado de funcionamiento
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67

Tipo	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
N.º de ID	6930546
distribuidor E/S	2
Conector A	Conector macho, 2 conectores hembra, M12 × 1, M8 × 1 - M12 × 1
Número de polos	4/3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Translúcido
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FKM/FPM
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Indicación de la tensión de servicio	LED Verde
Indicación estado de conmutación	LED Amarillo/amarillo
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	M12 × 1
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
En movimiento	-30 °C...+80 °C

Asignación de contactos



TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

Juego de llave dinamométrica;
empuñadura con par ajustable 0.4
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de
par de apriete, llave de boca para
M8 (SW9), llave de boca para M12
(SW14)