


# VB2-FSM4.4-2FKM4

Sistema de distribución de 2 puertos – Distribuidor en Y sin cable, conector macho M12x1 - 2 conectores hembra M12x1





|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                 | VB2-FSM4.4-2FKM4                                                               |
| N.º de ID                            | 6930560                                                                        |
| distribuidor E/S                     | 2                                                                              |
| Conector A                           | Conector macho, 2 conectores hembra, M12 × 1                                   |
| Número de polos                      | 4/3                                                                            |
| Contactos                            | Latón, CuZn, Dorado                                                            |
| Soporte del contacto                 | Plástico, TPU, Negro                                                           |
| Empuñadura                           | Plástico, TPU, Negro                                                           |
| Tuerca y tornillo de unión           | Latón, CuZn, Niquelado                                                         |
| Junta                                | Plástico, FKM/FPM                                                              |
| Par de apriete                       | 0.8 ... 1 Nm<br>(Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta) |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento                                                   |
| Grado de suciedad                    | 3/2                                                                            |
| Grado de protección                  | IP67, Solo en el estado atornillado                                            |
| Conector B                           | M12 × 1                                                                        |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                                                                |
| Voltaje nominal                      | 250 V                                                                          |
| Corriente                            | 4 A                                                                            |
| Resistencia de aislamiento           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                                            |
| Resistencia de paso                  | ≤ 5 mΩ                                                                         |
| En movimiento                        | -30 °C...+90 °C                                                                |

## Características



- Conector macho M12 de 4-PIN
- Conector hembra M12 de 3 patillas
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67

## Asignación de contactos



WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)