


VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y sin cable,
conector macho M12x1 - 2 conectores hembra M12x1





Tipo	VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
N.º de ID	6930563
distribuidor E/S	Distribuidor en Y, 2 -puerto
Conector A	Macho, M12 × 1
Número de polos	5
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67
Conector B	2 conectores hembra, M12 × 1
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	Solo cuando está atornillado
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (movido)	-30...+90 °C

Características



- Conector macho M12 de 5 polos
- Conector hembra M12 de 4 clavijas
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67
- Con agujero de montaje prolongado (manguito de 5 mm)

Asignación de contactos



WRENCH-FW/SIZE 17MM 6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)