


Distribuidores de dos vías
Distribuidor en T sin cable
Caja de conexiones para el cable de robot M23 de 17 polos
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02



Tipo	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
N.º de ID	6932156
Comentario sobre el producto	Hoja de datos en curso Accesorios para los sistemas de bus de campo
distribuidor E/S	Distribuidor en T
Carcasa	Plástico, TPU, negro
Conector A	Macho, M12 × 1, codificación C
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conector hembra, M12 × 1, codificación C
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Corriente	4AA
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90°C