


PSG4M-J14


Accesorio para cables de actuador y sensor – Puente M8



Características

- Puente entre los polos 1 y 4
- Conector macho M8, recto, de 4 polos
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección: IP67

Asignación de contactos



Tipo	PSG4M-J14
N.º de ID	6933558
Conector A	Conectores, M8 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A