


# EC-FS4-L/16

## Receptáculo macho con contactos soldados, montaje frontal




### Características




- Conector macho abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared delantera
- Conexión por contactos soldados

### Asignación de contactos



### Montaje en panel delantero



Tipo	EC-FS4-L/16
N.º de ID	6934239
Conector A	Macho, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA GF, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
Aprobaciones	CE