


ESHP4P

conector redondo M8 x 1 / Ø 8 mm – Conector de brida de Ø 8 mm, broche de presión



Características



- Conector de brida robusto y pre-ensamblado
- 4 polos
- Encapsulación impermeable, grado de protección IP67
- Homologación GOST-R
- Conformidad RoHS
- Contacto de impresión

Asignación de contactos



Tipo	ESHP4P
N.º de ID	6934774
Conector A	Macho, Ø 8 mm
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Transparente
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Modo de conexión	Contacto de impresión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, (insertado)
Voltaje nominal	30 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C

