

EKP4SP


Conector redondo M8 x 1 / Ø 8 mm – Conector hembra abridado de Ø 8mm, con contactos impresos

Características



- Acoplamiento para empotrar robusto y pre-ensamblado
- 4 polos
- Encapsulación impermeable, grado de protección IP67
- Homologación GOST-R
- Conformidad RoHS
- Contacto de impresión

Asignación de contactos



Tipo	EKP4SP
N.º de ID	6934782
Conector A	Conector hembra, Ø 8 mm
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Carcasa abridada	Plástico, PA, negro
Modo de conexión	Contacto de impresión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, (insertado)
Voltaje nominal	30 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C