

# SESP4SL



Conector redondo M8 x 1 / Ø 8 mm – Conector de brida Ø 8 mm, M8x1, atornillable / fijación con broche de presión

## Características



- Conector de brida robusto y pre-ensamblado
- 4 polos
- Encapsulación impermeable, grado de protección IP67
- Homologación GOST-R
- Conformidad RoHS
- Contacto soldado

## Asignación de contactos



Tipo	SESP4SL
N.º de ID	6934784
Conector A	Macho, M8 x 1
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Carcasa abridada	Plástico, PA, negro
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, (insertado)
Voltaje nominal	30 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
En reposo	-30...+90 °C