


## PFS3-0.2

– Conector macho abridado, con hilos, montaje en pared delantera



### Características




- conector redondo, robusto y pre-ensamblado
- grado de protección IP67
- con hilos de 0,2m
- también disponible en otras longitudes de hilo

### Asignación de contactos



### Título esquema de conexiones

Diagrama de cableado



Tipo	PFS3-0.2
N.º de ID	6934787
Conector A	Macho, Ø 8 mm, Recto
Número de polos	3
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M8 x 0,5
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (insertado)
Longitud del cable	0.2 m
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Hilo trenzado, arreglo	14 x 0.15 mm
Colores del conductor	BN, BU, BK
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
En reposo	-30...+90 °C
Aprobaciones	CE

