


AIDA-RJ45-CC

Conector cableable en campo – Conector de contrafase RJ45 según AIDA

Conector macho, recto



Características

- conexión rápida para borne cortante
- 4 polos
- Apertura de paso de los cables: 4.0 = 11.0 mm
- Capacidad de sujeción: 27-22 AWG (flexible); 24-22 AWG (masivo)
- Velocidad de transmisión: 10/100 Mbit/s
- Conformidad RoHS
- Tipo de protección: IP65 e IP67

Título esquema de conexiones



Tipo	AIDA-RJ45-CC
N.º de ID	6935631
Conector A	Macho, Recto
Número de polos	4
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, niquelado
Diámetro exterior del cable	4...11 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.34 mm²
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 750 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP65, IP67
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	40 V
Corriente	1.5 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+70 °C