


BM8251-0
Conector cableable en campo
Conector hembra M12 × 1, acodado



Tipo	BM8251-0
N.º de ID	6935890
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Acodado, co- dificación C
Número de polos	5
Contactos	CuZn,Revestimiento de Optalloy
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni- quelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Rosca interna	PG7
Diámetro exterior del cable	4...6 mm
Sección transversal del conductor/capaci- dad de sujeción	0.25...0.75 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁶ Ω
Resistencia de paso	≤ 8 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características



- Codificación A
- Tuerca de acoplamiento de metal
- conexión atornillada y a presión
- Codificación A
- 5 polos
- rosca PG7
- apertura para paso de los cables 4.0 ... 6.0 mm

Asignación de contactos

