transmisor de señal analógica
1 canales
IM35-11EX-HI/24VDC





El separador de señal de un canal IM35-11EX-HI/24VCC transmite la señal de corriente normalizada 1:1, sin influencia alguna, aislada galvánicamente, desde la zona no Ex a la zona Ex. Además de las señales analógicas, bidireccionalmente también las señales digitales de la comunicación HART® pueden transmitirse.

Aplicaciones típicas son la activación de convertidores I/P (p. ej. en válvulas de control) o en equipos de indicación en zonas Ex.

Los actuadores se conectan en los bornes de salida 1/2. Los terminales handheld (Handheld-Terminals [HHT]) pueden conectarse en los bornes de salida y en los bornes de entrada 7/10.

Los bloques de terminales extraíbles disponen adicionalmente de bornes de prueba de 2 mm para el control de la señal.

- Actuadores inteligentes con alimentación mediante interfaz de comunicación HART
- Circuito de entrada: 0/4…20 mA
- Circuito de salida: 0/4…20 mA, seguridad intrínseca
- SIL2
- bloques de terminales extraíbles, atornillable con borne de prueba de 2 mm
- aislamiento galvánico entre el circuito de entrada y el de salida así como respecto a la tensión de alimentación
- ATEX, IECEx, UL, $_{c}FM_{us}$, TR CU, KOSHA, CCOE
- Instalación en zona 2

edición • 2024-10-03T00:57:47+02:00

Medidas



Tipo	IM35-11EX-HI/24VDC
N.º de ID	7506516
tensión nominal	24 VDC
Voltaje de funcionamiento U_B	19…29 VCC
Consumo de potencia	≤ 2.2 W
entrada de corriente	0/4...20 mA
Resistencia de entrada (corriente)	≤ 110 Ω
Circuitos de salida	
corriente de salida	0/4…20 mA
Resistencia de carga de la salida de corriente	≤ 0.6 kΩ
Comportamiento de transferencia	
Tiempo de aumento (10…90 %)	≤ 90 ms
Tiempo de caída (90…10 %)	≤ 90 ms
Precisión de medición (incluye linearidad, histéresis y repetibilidad)	≤ 0.1 % v. f.
Temperatura de referencia del transmisor de presión	23 °C
Variación de temperatura	≤ 0.005 % del valor final/K
aislamiento galvánico	
tensión de control	2,5 kV RMS
información importante	Para aplicaciones Ex son determinantes los valores preestablecidos en los correspondientes certificados Ex (ATEX, IECEX, UL etc.).
Hommologación Ex conforme a la certificación	TÜV 19 ATEX 244924 X
Campo de aplicación	II (1) G, II (1) D
Tipo de protección "e"	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Homologación Ex según declaración de conf.	TÜV 06 ATEX 553057 X
Campo de aplicación	II 3 G
Tipo de protección "e"	Ex nA [ic Gc] IIC T4 Gc
curva característica	trapezoidal
Información importante	Si el aparato se utiliza en aplicaciones para alcanzar una seguridad funcional conforme a la IEC 61508, debe hacerse uso del manual de seguridad. Las indicaciones en la hoja de datos no son válidas para la seguridad funcional.
Homologación	SIL 2 conforme a EXIDA FMEDA
aplicación en circuitos de seguridad de hasta	SIL 2 conforme a IEC 61508
Pantallas/controles	
Operatividad	Verde

edición • 2024-10-03T00:57:47+02:00

Datos mecánicos	
Grado de protección	IP20
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Temperatura ambiente	-25…+70 °C
	-25 ... +60 °C für UL, FM
Temperatura de almacén	-40…+80 °C
Medidas	110 x 18 x 110 mm
Peso	140 g
Instrucciones de montaje	Montaje en raíl DIN (NS35) o placa de montaje
Material de la cubierta	Plástico, Policarbonato/ABS
Conexión eléctrica	4 bloques de terminales de 3 patillas extraíbles con zócalo de prueba, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Sección transversal de la conexión	1 × 2,5 mm²/2 × 1,5 mm²
Par de apriete	0.5 Nm

edición • 2024-10-03T00:57:47+02:00

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
IM-CC-3X2BU/2BK	6900475	Bornes elásticos para los módulos IM (aparatos Ex; anchura 18 mm); Volumen de suministro: 2 bornes azules de 3 polos y 2 bornes negros de 3 polos.	

edición • 2024-10-03T00:57:47+02:00