

Y-FS4M12-2AL-SKP3

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y sin cable, conector macho; 2 conectores hembra

Tipo	Y-FS4M12-2AL-SKP3
N.º de ID	8008081
distribuidor E/S	Distribuidor en Y, 2 -puerto
Conector A	Macho, M12 × 1
Número de polos	4
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, (atornillado)
Conector B	2 conectores hembra, M8 × 1
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	(atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50 V
Voltaje nominal	60 V _{AC} /50 V _{DC}
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente (movido)	-30...+90 °C

Características



WRENCH-M12AL/SIZE 13MM

6936173

Llave de boca para M12 (SW13)



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)