Cable de alimentación
funda del cable de TPE
RSM RKM 126-10M/S3059



mm [Inch]

- Conector macho Minifast de 1 1/8" recto
- Conector hembra Minifast de 1 1/8" recto
- Conector macho de 1 1/8″, recto, 12 polos
- Conector hembra de 1 1/8″, recto, 12 polos
- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, 12 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



diagrama de conexiones



Tipo	RSM RKM 126-10M/S3059
N.º de ID	U-35632
Conector A	Macho, 1 1/8"-16 UN, Recto
Número de polos	12
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Conector hembra, 1 1/8"-16 UN, Recto
Número de polos	12
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Diámetro del cable:	Ø 14.61 mm
Longitud del cable	10 m
Funda del cable	TPE, Amarillo
Aislamiento del conductor	PVC/náilon
Colores del conductor	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Sección transversal de núcleo	12
Hilo trenzado, arreglo	65
Voltaje nominal	600 V
Corriente	7 A

edición • 2024-10-03T01:15:15+02:00