


# Distribuidor en T de actuador y sensor

## Distribuidor en T

### RSM-2RKM 50



- Conector Minifast de 7/8"
- Conector macho de 7/8", recto, 5 polos
- 2 conectores hembra de 7/8", rectos, 5 polos

Tipo	RSM-2RKM 50
N.º de ID	U2109-9
distribuidor E/S	Distribuidor en T, 2-puerto
Carcasa	Plástico, TPU, Amarillo
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN
Número de polos	5
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Conector B	2 conectores hembra, 7/8"-16 UN
Número de polos	5
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo cuando está atornillado
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250V
Corriente	9AA
Resistencia de aislamiento	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-40...+80°C
En movimiento	-40...+80°C
Nota	
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.




diagrama de conexiones

