

IO-Link Starterkit

IO-Link Starterkit

Type	IO-Link Starterkit
N° d'identification	100012813

Fait partie de la livraison	<p>Mallette, noir/jaune □ Fond de caisse, noir, 248 × 182 × 33 mm ventilé □ Mousse de recouvrement profilée, noire, 248 × 182 × 21 mm 1:2 □ Alimentation secteur 24 VCC 0,5 A type 512692 - NA avec couplage M8 □ Clé USB 8 Go avec kit logiciel □ Maître IO-Link TBENS2-4IOL (6814024) □ Câble Ethernet PSGS4M-RJ45S-4414-1M (6933004) □ Câble de raccordement RKC4T-2-RSC4T/TXL (6625604) □ Hub E/S TBIL-S4-8DXP (100002596) □ Détecteur inductif BI10U-M18-IOL6X2-H1141 (1644875) □ Détecteur ultrasonique RU40U-M18M-AP8X2-H1151 (1610094) □ Voyant lumineux K50L2RGBKQ (3802158)</p>
-----------------------------	---



- Kit complet comprenant un maître IO-Link, des capteurs I/O-Link, un hub d'E/S, un logiciel de paramétrage et des accessoires
- Comprend une alimentation 230 VCA/24 VCC

Accessoires de fonction

Type	No. d'identité		Dimensions
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001	100032174	Détecteur ultrasonique, cylindrique, tube fileté, 18 mm, laiton nickelé	