


Accessoires
Accouplement d'arbre, accouplement à soufflet
Pour codeur à arbre sortant
RA-BC-20-08-08



Type	RA-BC-20-08-08
N° d'identification	100048780
Vitesse de rotation max.	10 000 tours/min
Température ambiante	-40...+140 °C

Accouplement à soufflet avec moyeu en aluminium Ø 20 mm
Couple max. : 120 Ncm
Décalage d'arbre max. :
Radial : ±0,25 mm
Axial : ±0,4 mm
Angulaire : ± 4°
Raideur du ressort de torsion : 150 Nm/roue
Raideur du ressort radial : 25 N/mm
Moment d'inertie : 8 gcm²
Matériau de l'embase : aluminium anodisé
Matériau du soufflet : acier inoxydable
Diamètre d'alésage d1 = 8 mm, d2 = 8 mm