


## Accessoires

### Accouplement d'arbre, accouplement à soufflet

#### Pour codeur à arbre sortant

#### RA-BC-20-12-12



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Type                     | RA-BC-20-12-12   |
| N° d'identification      | 100048784        |
| Vitesse de rotation max. | 10 000 tours/min |
| Température ambiante     | -40...+140 °C    |

Accouplement à soufflet avec moyeu en aluminium Ø 20 mm

Couple max. : 120 Ncm

Décalage d'arbre max. :

Radial : ±0,25 mm

Axial : ±0,4 mm

Angulaire : ± 4°

Raideur du ressort de torsion : 150 Nm/roue

Raideur du ressort radial : 25 N/mm

Moment d'inertie : 8 gcm<sup>2</sup>

Matériau de l'embase : aluminium anodisé

Matériau du soufflet : acier inoxydable

Diamètre d'alésage d1 = 12 mm, d2 = 12 mm