

TC210K-01A423-A6

console de paramétrage avec batterie lithium-ion

Données techniques

Type	TC210K-01A423-A6
N° d'identification	100049590
Température ambiante	-10...+50 °C
Température de stockage	-30...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	95 %
Humidité atmosphérique relative	non condensant
Données électriques	
Technologie	HF RFID BLE
Normes radio et protocole	ISO 15693 ISO 14443
Caractéristiques d'appareil	Qualcomm Snapdragon 660, Octa Core 1,8 GHz
Memory	4 Go de RAM/64 Go de mémoire flash
Mémoire étendue	Carte microSD jusqu'à 128 Go
Afficheur	5", 1 280 × 720 pixels, Afficheur à écran tactile
Capacité d'accumulateur	3300 mAh
Communication par	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Logiciel inclus	Logiciel RFID Turck
Système d'exploitation	Android
Code à barres	2D Imager, caméra
Données mécaniques	
Dimensions	158 x 79 x 13.7 mm
Poids	236 g
Matériau de boîtier	Plastique, noir
Mode de protection	IP67



Caractéristiques

- Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quelque soit l'endroit
- Portable avec technologie NFC, extensible avec mode UHF
- 2D Imager, caméra
- Peut être mis à niveau vers Android 14
- Comprend application RFID TURCK pour la lecture et l'écriture d'étiquettes
- Avec USB-C, Bluetooth 5.0 BLE et Wi-Fi 802.11ac
- Indice de protection IP67
- Il se caractérise par une hauteur de chute de 1,2 m sur du béton conformément à la norme MIL-STD-810G, sur toute la plage de température de service

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Station de charge et de transmission
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	Module d'alimentation

Dimensions	Type	N° d'identification	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Câble d'alimentation
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	Lecteur UHF
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	Adaptateur pour lecteur UHF