


# K30LBXXPPB2


## Visualisation par LED – Lampe témoin avec bouton intégré



### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M22x1,5
- mode de protection IP67
- monochrome: bleu (COL 1)
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC

### Schéma de raccordement



### Données techniques

Type	K30LBXXPPB2
N° d'identification	3025406
<b>Données de signal et d'affichage</b>	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Bleu
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Fonction des touches	Tâtant
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Allumée en continue
<b>Données électriques</b>	
Tension de service	10...30 VDC
Courant de service nominal DC	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	40 mA
Fonction de sortie	contact N.O., libre de potentiel
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
<b>Données mécaniques</b>	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K30L
Dimensions	Ø 30 x 49.4 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC Plastique thermoplastique, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4

## Données techniques

Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67
<b>Essais/Certificats</b>	
MTTF	626 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

## Accessoires

SMB22A 3079414

équerre de montage, acier  
inoxydable, pour le format K30L

