

SSA-EB1P-02

Technique de sécurité – bouton d'arrêt d'urgence

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Données techniques

Type	SSA-EB1P-02
N° d'identification	3042201
Fonction	Bouton d'arrêt d'urgence, non-illuminé
Source de lumière	Rouge
Tension d'isolement nominale	250 V
Courant thermique conv.	5 A
Résistance aux ondes de surtension nominale	2.5 kV
Classe de protection	II
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Raccordement électrique	Raccordement par bornes à vis, bornes à vis débrochables
Température ambiante	-25...+55 °C
Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
Résistance aux vibrations	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Résistance aux chocs	15 g (11 ms)
Homologations	CE, cULus

Caractéristiques

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Montage sur console pour trou de montage de 30 mm
- 2 contacts NF
- Actionneur 40 mm
- Pression et rotation pour l'arrêt d'urgence / le déblocage