



Technologie de sécurité Lampe Muting SSA-ML-W



- Tension de service 20...28 V AC/DC
- Lumière visible de tous les côtés
- Raccordement par câble, 2 broches

Schéma de raccordement



Type	SSA-ML-W
N° d'identification	3062095
Fonction	Muting lamp
Source de lumière	Blanc
Tension de service	20...28 VDC
Tension de service	20VAC
Lentille	plastique, Acrylique
Raccordement électrique	Câble
Nombre de conducteurs	2
Température ambiante	-30...+60 °C
Mode de protection	IP54