


# AT-GM-13A

## Relais de sécurité



### Caractéristiques

- catégorie de sécurité 4 suivant ISO 13849-1 (EN 954-1)
- tension de service 24 VDC +/-15%
- mode de protection IP20

### Données techniques

Type	AT-GM-13A
N° d'identification	3066089
Fonction	Safety relay
Tension de service	21...28 VDC
Format	boîtier à bornes
Dimensions	118 x 22.5 x 84 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Raccordement électrique	Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Température ambiante	0...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90 %
Mode de protection	IP20
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Vert
MTTF	11 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C