


M18GRYPQ



Voyant de signalisation LED – Lampe témoin



Caractéristiques

- Visualisation par LED
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M18x1
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général
colonne à un seul segment robuste, économique et facile à installer
couleurs éclairées faciles à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
pas besoin d'assemblage
le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP

Données techniques



Type	M18GRYPQ
N° d'identification	3074039
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Rouge
Caractéristiques couleur 3	Jaune
Données électriques	
Tension de service U_s	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	25 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube fileté, M18
Dimensions	Ø 16.5 x 70.4 mm
Matériau de boîtier	métal, Laiton nickelé
Matériau de fenêtre	Thermoplastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C

Données techniques

Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
bride de fixation, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage de 18 mm		équerre de montage, PBT noir, pour PICO-GUARD Points	



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus