


PPROCAM


traitement d'images – caméra P3



Caractéristiques

- caméra compacte (contrôleur séparé du type PPROCTL... requis)
- mode de protection IP20
- l'objectif est à commander séparément
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 valeurs de gris

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	PPROCAM
N° d'identification	3074937
Données de la caméra	
Resolution	640 × 480 Pixels
Courant de service nominal DC	≤ 650 mA
Protocole de communication	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus RTU PCCC RS232
Données mécaniques	
Dimensions	72 x 30 x 32 mm
Matériau de boîtier	métal, AL
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP20
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images PresencePLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827