Voyant de signalisation LED
Colonne
CL50GYRALS4PQP



- colonne LED avec alarme
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- câble avec connecteur M12x1
- tension de service 10…30 VDC
- Alarme sonore: étanche, staccato, maxi 94 dB

Schéma de raccordement



Type	CL50GYRALS4PQP
N° d'identification	3086600
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Jaune Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 72 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, Allumée en continue, 30 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Fonction sonore	Staccato, 94dB
Données électriques	
Tension de service U_B	18…30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	35 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 168.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20…+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0…95%
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Description générale

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore

Colonne LED robuste, économique et facile à installer

Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application

Peut afficher jusqu'à trois couleurs.

Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)

Pas besoin d'assemblage

Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

édition • 2025-02-28T08:04:04+01:00