

STP-M12D-415

Rallonge – Câble Ethernet

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

Caractéristiques

- Connecteur femelle M12 × 1, droit, 4 broches, codage D
- Corps de manchon : PUR, noir
- Ecrou de serrage : laiton nickelé
- Connecteur mâle RJ45, 8 broches
- Contacts dorés, 8 × 24 AWG
- Diamètre de câble : 6,20 mm
- Gaine de câble : PUR, vert
- Indice de protection IP67
- Plage de température : -40...+70 °C
- Tension nominale : 50 VCC/VCA
- Intensité maximale admissible : 2 A
- Blindé
- Longueur de câble : 4,57 m

Données techniques

Type	STP-M12D-415
N° d'identification	3806415
Raccordement électrique	4.57 m