RSV-49TR-EX
Résistance de fin de ligne bus



Caractéristiques

- Version: connecteur 7/8''
- Écrou de serrage en acier inoxydable, 4 pôles, droit
- Pour utilisation dans les applications FOUNDATION fieldbus
- Plage de température: -40…+70 °C
- Mode de protection: IP67
- conformément à Fisco suivant IEC TS 60079-27

Titre schéma de raccordement

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	RSV-49TR-EX
N° d'identification	6602709
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PUR, Noir
Corps de manchon	Plastique, PUR, Bleu
Écrou/vis de serrage	1.4404
Type de protection	IP67, (vissé)
Protocole réseau	FOUNDATION fieldbus
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-40…+70 °C
Homologations	ATEX

RSV-49TR-EX| 23-02-2025 19-39 | Sous réserve de modifications techniques