


RKMV-CC

Bouchon d'obturation 7/8"



Caractéristiques

- bouchon d'obturation 7/8" en acier inoxydable
- pour connecteur mâle
- résistant à l'huile
- IP67 suivant IEC 60529/ EN 60529 et Nema 1,3,4,6P
- avec corde de fixation

Données techniques

Type	RKMV-CC
N° d'identification	6604038
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-40...+70 °C