


# FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10

## Connecteur confectionnable

### Connecteur mâle M23 × 1, droit



#### Caractéristiques



- Boîtier métallique
- Indice de protection IP65
- Avec contacts à sertir (les contacts sont fournis à la livraison)
- 12 pôles
- filetage PG9
- diamètre de ligne 6.0 ... 8.0 mm

#### Configuration de contact



#### Données techniques

Type	FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
N° d'identification	6604093
Connecteur A	Connecteur mâle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	12
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	laiton, CuZn, nickelé
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Filetage	PG9
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.25...1 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP65, (vissé)
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	48 V
Intensité maximale admissible	8 A
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+70 °C