

# Cable-PDP-52-100M



## Câble d'alimentation en tension/PUR – en pièce

### Caractéristiques



- Câble d'alimentation : 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Matériau de la gaine : PUR, couleur : gris
- Diamètre de la gaine : 8,5 mm
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Résistant à l'huile et ininflammable
- exempt d'halogène
- longueur de câble: 100 mètres

### section câble



### Données techniques

Type	Cable-PDP-52-100M
N° d'identification	6604716
Diamètre de câble	Ø 8.5 mm +0.30
Longueur de câble	100 m
Gaine de câble	PUR, Gris
Blindage	non
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	5 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Structure de fils toronnés	40 x 0.15 mm
Section conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK, GNYE
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	240 V
Tension d'essai	2000 V
Intensité maximale admissible	5.3 A
<b>Caractéristiques mécaniques et chimiques</b>	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+90 °C
Température ambiante (mobile)	0...+90 °C
Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Sans halogène	oui
Résistance à l'huile	oui
Ininflammable	oui