


TB-6M12-5-2/TXL

Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif – 6 canaux, avec câble raccordé de manière fixe



Données techniques

Type	TB-6M12-5-2/TXL
N° d'identification	6611927
Répartiteur E/S	6, avec câble raccordé de manière fixe
Boîtier	plastique, PA, noir
Emplacement E/S	M12 x 1
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Raccordement groupé	câble
Diamètre de câble	Ø Ø 8.5 mm
Longueur de câble	2 m
Gaine de câble	PUR, Noir
Isolation du conducteur	PVC
Section de conducteur	12 x 0.32 mm ²
Section de conducteur	3x 0.82 mm ²
Couleurs de câble	RD, GY, RDBU, GN, GYPK, WHGN, WHYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK
Couleurs de câble	BN, BU, GNYE
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	2 A par contact de signal, courant total 9 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω

Caractéristiques




- matériau de boîtier : nylon
- couleur de boîtier: noir
- Mode de protection IP67
- Conformité RoHS
- Conformité CE
- Emplacement E/S (nombre de pôles): 4 pôles + PE

Configuration de contact

Connecteur mâle E/S



schéma de connexions



Données techniques

Résistance transversale $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe) $\geq 5 \times \varnothing$

Rayon de courbure (utilisation flexible) $\geq 15 \times \varnothing$

En état de repos $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Configurations

Emplacement/Broche	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Bride M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Câble	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Emplacement/Broche	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Bride M23	9	17	13	2
Câble	WHYE	PK	YEBN	RD

Alimentation C1-C6	24V	0V	PE
Bride M23	19	6	12
Câble	BN	BU	GNYE

Fourniture

Article	Quantité	Description
répartiteur	1	Répartiteur d'actuateur/détecteur passif
VS-M12-BK	2	Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12
KS9/20	7	plaquettes d'identification

Accessoire

N° d'identité	Type	Description
6900196	CK19-0	Connecteur femelle M23 confectionnable, 19 pôles, droit
6930225	CS19-0	Connecteur mâle M23 confectionnable, 19 pôles, droit
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	câble d'actuateur/détecteur, connecteur femelle M12 sur connecteur mâle M12, droit, 5 pôles, 2m *
6936055	VS-M12-BK	Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12
8015002	KS9/20	plaquettes d'identification

* autres longueurs sur demande