


TB-8M12-4-10/TXL

Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif – 8 canaux, avec câble raccordé de manière fixe



Données techniques

Type	TB-8M12-4-10/TXL
N° d'identification	6611946
Répartiteur E/S	8, avec câble raccordé de manière fixe
Boîtier	plastique, PA, noir
Emplacement E/S	M12 x 1
Nombre de pôles	3+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Raccordement groupé	câble
Diamètre de câble	Ø Ø 10 mm
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	PUR, Noir
Isolation du conducteur	PVC
Section de conducteur	8 x 0.82 mm ²
Section de conducteur	3x 0.82 mm ²
Couleurs de câble	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT
Couleurs de câble	BN, BU, GNYE
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	2 A par contact de signal, courant total 6 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Caractéristiques




- matériau de boîtier : nylon
- couleur de boîtier: noir
- Mode de protection IP67
- Conformité RoHS
- Conformité CE
- Emplacement E/S (nombre de pôles): 3 pôles + PE

Configuration de contact

Connecteur mâle E/S




schéma de connexions



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 15 \times \varnothing$
En état de repos	-40 °C...+85 °C



Configurations

Emplacement/Broche	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Bride M23	1	2	3	4	5	6	7	8
Câble	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT

Alimentation C1-C8	24V	0V	PE
Bride M23	11	9 + 10	12
Câble	BN	BU	GNYE

Fourniture

Article	Quantité	Description
répartiteur	1	Répartiteur d'actuateur/détecteur passif
VS-M12-BK	2	Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12
KS9/20	9	plaquettes d'identification

Accessoire

N° d'identité	Type	Description
6900197	CK12-0	Connecteur femelle M23 confectionnable, 12 pôles, droit
6931889	CS12-0	Connecteur mâle M23 confectionnable, 12 pôles, droit
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	câble d'actuateur/détecteur, connecteur femelle M12 sur connecteur mâle M12, droit, 5 pôles, 2m *
6936055	VS-M12-BK	Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12
8015002	KS9/20	plaquettes d'identification

* autres longueurs sur demande