Module stand-alone piconet pour CANopen interface détecteur SSI monocanale SCOB-10S-0005



- interface détecteur SSI
- 1 canaux
- interface de configuration
- Fonctions paramétrables
- soutenu par I/O-ASSISTANT 2
- raccordement bus de terrain direct
- boîtier renforcé par fibres de verre
- testé aux chocs et vibrations
- électronique de module surmoulée
- connecteur métallique
- mode de protection IP67

Type	SCOB-10S-0005
N° d'identification	6824157
Nombre de canaux	1
Tension de service/en décharge	20…29 VCC
Courant de service	≤ 55 mA
Vitesse de transmission bus de terrain	10 Kbit/s…1 Mbit/s
Adressage bus de terrain	0 à 99
Interface de service	paramétrage par I/O-ASSISTANT
Isolation	bus de terrain pour la tension de service
Transmission de bits	Différentiel (RS485)
Vitesse de transmission	variable jusque 1 MHz (par défault 250 Hz)
Entrée sérielle	24 Bit
Direction de données	lire
Alimentation de détecteur	24 VDC de la tension en décharge
Isolation	tension de service pour RS232
Dimensions (L x H x P)	30 x 175 x 26.5 mm
Test de vibrations	Suivant EN 60068-2-6
Contrôle de chocs	suivant EN 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Mode de protection	IP67
Homologations	CE, cULus

bus de terrain M12 x 1



codeur - M23 x 1



alimentation en tension M8 x 1



$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4$ A

édition • 2025-02-28T08:57:12+01:00