



- connecteur à raccord rapide Sub-D avec sortie de câble de 125°, pour le raccordement du coupleur de segments au Layer RS485-IS
- Le connecteur doit être raccordé à une connexion RS485-IS sécurité intrinsèque d'un coupleur de segments, par exemple SC11Ex-3G ou OC11Ex/2G.2.

Type	D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
No. d'identité	6890944

Homologation Ex selon certificat de conformité	KEMA 04 ATEX 1233
Marquage de l'appareil	Ⓔ II 2 G Ex ib IIC T4

Mode de protection	IP20
Dimensions	16 x 54 x 39.5 mm

Homologations	ATEX
----------------------	------